

Spirit Universal

Создаден да може да се користи со било каква чешма

Проток (литри / ден)
2521

Проток (USGAL / ден)
666

Надоместување (%)
53,2

Технички спецификации

Информации за производ

Име на производ Spirit Universal
Код на производот Spirit 300 Cp

Технологија на прочистување

SuperiorOsmosis™

Кина

Број на производ 919240241
Напон на струја (V DC) 230V~ 50/60 Hz
Потрошувачка на струја (W) 350
Електричен приклучок / вид Приземјен кинески/ И

Европа

Број на производ 919240261
Напон на струја (V DC) 230V~ 50/60 Hz
Потрошувачка на струја (W) 350
Електричен приклучок / вид Приземјен европски/ Ф

Велика Британија

Број на производ 919240281
Напон на струја (V DC) 230V~ 50/60 Hz
Потрошувачка на струја (W) 350
Електричен приклучок / вид Приземјен британски / Г

Америка

Број на производ 919240252
Напон на струја (V DC) 120V~ 60 Hz
Потрошувачка на струја (W) 3
Електричен приклучок / вид Приземјен американски / Б

Димензии Ш x Д x В

Димензија на производ (мм) 150 x 462 x 365
Димензија на производ (инчи) 5,9 x 14,4 x 18,2
Димензија на поставениот уред (мм) 190 x 482 x 460
Димензија на поставениот уред (инчи) 7,5 x 19 x 18,1

Тежина

18,1 кг/ 39,9 lbs тежина на спакуван производ

Предфилтрација

Предфилтер со гранулиран активен јаглен (GAC)

Начин на активирање

Контрола со притисок (On / Off, 3 / 4.5 [bar])

Чешма

Вклучена е чешма на некои пазари (Кина и Велика Британија)
Прилагодената чешма мора да одговара со водата од повратна осмоза.

Карактеристики

Заштита од низок притисок со исклучување	не
Автоматско рестартирање за заштита од низок притисок	не
Мерач за време на работа	да
Индикатор за квалитет на вода	да
Аларм за квалитет на водата	да
Квалитет на водата исклучување	да
Соодветен за солена вода	не
Вентил за измивање со чиста вода	не
Компатибилен со апарати за домаќинство	да

Побарувања за влез на вода

Притисок (psi)	22-145
проток (l/min)	>6
TDS (mg/l)	<1200
Спроводливост (µS / cm, 25 ° C)	<1600
Температура	2-35 (°C) / 35.6-95 (°F)
Мекост на водата	<100
Железо Fe(II) (mg/l)	<0,3
Железо Fe(III) [mg/l]	<0,5
Заматеност (FNU)	<0,5

Одржување

Препорачан период на замена на мембраната/филтерот

Предфилтер со гранулиран активен јаглен	4-6 месеци
Мембрана за висок проток	4-6 години

Приказ на намалување

Spirit го има поминато тестот за намалување на вредностите според NSF 58 на долу наведените супстанции

Отфрлање на сол (TDS)	95,3%
-----------------------	-------

